


SZ Lumina Ultra LC MADE IN GERMANY



SZ Lumina Ultra LC on kaasaegne, valguskõvastuv, röntgenkontrastne komposiit esi- ja tagahammaste restauratsioonideks. Ainult ühte materjali on vaja enamuse hambatoonide jaoks tänu selle optimaalsele pigmendivaba valguse hajutamise tehnoloogiale, mis imiteerib hamba loomulikku esteetikat. SZ Lumina Ultra LC sisaldab dimetakrülaadipõhiseid vaikusid ja anorgaanilisi täiteosakesi suurusega <math><0,2 \mu\text{m}</math>. Täiteaine kogusisaldus on 80% massist.

SZ Lumina Ultra LC - это современный светоотверждаемый рентгеноконтрастный композит для реставраций передних и задних зубов. Для большинства оттенков зубов требуется только один оттенок благодаря оптимальной технологии преломления света без пигмента, имитирующей естественную эстетику зубов. SZ Lumina Ultra LC содержит смолы на основе диметакрилата и неорганические наполнители размером <math><0,2 \mu\text{m}</math>. Общее содержание наполнителя составляет 80% по весу.



SZ Lumina Block LC

SZ Lumina Block LC on valguskõvastuv röntgenkontrastne komposiit, mida kasutatakse koos SZ Lumina Ultra LC-ga hamba värvimuutuse varjamiseks/maskeerimiseks või läbipaistva hambaosa suuõõne poolt tingitud tumeduse vähendamiseks.

SZ Lumina Block LC - светоотверждаемый рентгеноконтрастный композит, используемый в сочетании с SZ Lumina Ultra LC для маскировки и скрытия изменений цвета зуба или коррекции прозрачных участков зубов во избежание затемнений со стороны полости рта.

EELISED | ПРЕИМУЩЕСТВА

- Üks värvitoon kõikide tavaliste hambatoonide jaoks. | Один цвет для всех распространенных оттенков зубов
- Lühendatud raviaeg tänu värvi määramise puudumisele. | Время работы сокращается, поскольку нет необходимости определения цвета.
- Vähendatud varud (pole vajadust tellida erinevaid toone, lihtne tellida, pole aeguvaid materjali jääke) | Уменьшает запасы материала (нет больших запасов, нет сложных заказов, нет отходов)
- Tiptasemel tehnoloogia: Innovatiivsed restauratsioonid optimaalse pigmendivaba valguse hajutamise tehnoloogiaga. | Новейшие технологии: инновационные реставрации с оптимальной дифракцией света без пигментов.
- Suurepärase poleeritavuse, kerge saavutada vastupidavat kõrgläiget. | Прекрасные полирующие свойства, легко достижимый и стойкий блеск. Идеальная консистенция материала для моделирования окклюзионных поверхностей и режущего края зубов.
- 200% radioopaaksus. | Рентгеноконтрастность 200%

SZ LUMINA ULTRA LC SZ LUMINA BLOCK LC

REF SZ23-01 SZ Lumina Ultra LC (4g syringe)

REF SZ23-02 SZ Lumina Block LC (4g syringe)

Distribution for Estonia, Latvia, Lithuania:



Maridens OÜ
www.maridens.ee

Tel +372 5572805
info@maridens.ee

SZ Lumina Flow LC MADE IN GERMANY

SZ Lumina Flow LC on voolav, valguskõvastuv ja röntgenkontrastne komposiit. Enamiku hammaste jaoks on vaja ainult ühte värvitooni tänu optimaalsele valguse hajutamise tehnoloogiale ilma pigmentideta, mis imiteerib looduslikku hammaste esteetikat. SZ Lumina Flow LC sisaldab dimetakrülaadipõhiseid vaikusid ja anorgaanilisi täiteaineid suurusega <math><0,2 \mu\text{m}</math>. Täiteaine kogusisaldus on 73% massist ja 63% mahust.

SZ Lumina Flow LC - текучий светоотверждаемый рентгеноконтрастный композит. Для большинства зубов требуется только один оттенок материала благодаря оптимальной технологии преломления света без пигментов, что имитирует естественную эстетику зубов. SZ Lumina Flow LC содержит смолы на основе диметакрилата и неорганические наполнители <math><0,2 \mu\text{m}</math>. Общее содержание наполнителя составляет 73% по весу и 63% по объему.

Näidustused | Показания

- Väiksed I ja II klassi restauratsioonid | Небольшие реставрации I и II класса.
- Väiksed emaili defektid | Небольшие дефекты эмали.
- Fissuuride silaniseerimine | Герметики для фиссур

SZ LUMINA FLOW LC & SZ LUMINA FLOW BLOCK LC

REF SZ23-03 SZ Lumina Flow LC (1ml syringe)

REF SZ23-04 SZ Lumina Flow Block LC (1ml syringe)

EELISED | ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Üks värvitoon kõikide tavaliste hambatoonide jaoks. | Один цвет для всех распространенных оттенков зубов
- ✓ Lühendatud raviaeg tänu värvi määramise puudumisele. | Время работы сокращается, поскольку нет необходимости определения цвета.
- ✓ Vähendatud varud (pole vajadust tellida erinevaid toone, lihtne tellida, pole aeguvaid materjali jääke) | Уменьшает запасы материала (нет больших запасов, нет сложных заказов, нет отходов)
- ✓ Tipptasemel tehnoloogia: Innovatiivsed restauratsioonid optimaalse pigmendivaba valguse hajutamise tehnoloogiaga. | Новейшие технологии: инновационные реставрации с оптимальной дифракцией света без пигментов.
- ✓ Suurepärase poleeritavuse, kerge saavutada vastupidavat kõrgläiget. Perfektne materjali konsistents oklusaalpindade ja intsisalservade modelleerimiseks. | Превосходные полирующие свойства, легко достигимый и стойкий блеск. Идеальная консистенция материала для моделирования окклюзионных поверхностей и режущего края зубов.
- ✓ 200% radioopaaksus. | Рентгеноконтрастность 200%



SZ Lumina Flow Block LC

SZ Lumina Flow Block on voolav, valguskõvastuv, radioopaakne komposiit, mida kasutatakse koos SZ Lumina Flow LC hamba värvimuutuse varjamiseks/maskeerimiseks või läbipaistva hambaosa suuõõne poolt tingitud tumeduse vähendamiseks.

SZ Lumina Flow Block - текучий светоотверждаемый рентгеноконтрастный композит, используемый в сочетании с SZ Lumina Flow LC для маскировки и скрытия изменения цвета зуба или коррекции прозрачных участков зубов во избежание затемнений со стороны полости рта.

Distribution for Estonia, Latvia, Lithuania:



Maridens OÜ
www.maridens.ee

Tel +372 5572805
info@maridens.ee